

Garant**CNMG 120416, Zvrst: HB7140-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250162 HB7140-1
GTIN	4045197820334
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 120416 HB7140-1 Zvrst: HB7140-1
Lomilec odrezkov: VM
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,5 - 4 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 230 m/min

Tehnični opis

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Globina reza a_p	0,5 - 4 mm
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 230 m/min
Glavna uporaba	M
Radij rezila	1,6 mm

Lomilec odrezkov	VM
Zvrst	HB7140-1
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120416
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje