

Garant**WNMG 080404, Zvrst: HB7120-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	252068 HB7120-1
GTIN	4045197820174
Razred artikla	21G

Opis

WN.G 080404 HB7120-1 Zvrst: HB7120-1
Lomilec odrezkov: VM
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,5 - 4 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 80 - 260 m/min

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 260 m/min
Globina reza a_p	0,5 - 4 mm
Podajanje f	0,1 - 0,5 mm/v
Zvrst	HB7120-1
Glavna uporaba	M
Rezalni pogoji	neprekinjen
Radij rezila	0,4 mm

Lomilec odrezkov	VM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080404
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje