


Garant**SNMG 120408, Zvrst: HB7120-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251324 HB7120-1
GTIN	4045197819970
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Rezalni pogoji	kontinuirano
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 240 m/min
Podajanje f	0,25 - 0,8 mm/v
Zvrst	HB7120-1
Radij rezila	0,8 mm
Glavna uporaba	M
Lomilec odrezkov	VG
Globina reza a_p	1,5 - 9 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120408

Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje