

**Garant****CC.T 09T308, Zvrst: HB7120-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260152 HB7120-1
GTIN	4045197817204
Razred artikla	21G

## Opis

CC.T 09T308 HB7120-1 Zvrst: HB7120-1  
Lomilec odrezkov: VM  
Toleranca: M  
Globina reza  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Podajanje  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 80 - 260 m/min

## Tehnični opis

Podajanje $f$	0,1 - 0,4 mm/v
Lomilec odrezkov	VM
Globina reza $a_p$	0,2 - 4 mm
Zvrst	HB7120-1
Radij rezila	0,8 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	80 - 260 m/min

Glavna uporaba	M
Rezalni pogoji	kontinuirano
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMW 09T308
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje