

Garant**CNMG 09T308, Zvrst: HB7140-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250052 HB7140-1
GTIN	4045197818652
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 09T308 HB7140-1 Zvrst: HB7140-1
Lomilec odrezkov: VS
Globina reza a_p : 0,3 - 2,5 mm
Podajanje f : 0,15 - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 260 m/min

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 260 m/min
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Podajanje f	0,15 - 0,5 mm/v
Zvrst	HB7140-1
Radij rezila	0,8 mm
Glavna uporaba	M
Globina reza a_p	0,3 - 2,5 mm

Lomilec odrezkov	VS
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 09T308
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje