


**Garant****KNUX 160405L, Zvrst: HB7140-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251032 HB7140-1
GTIN	4045197820549
Razred artikla	21G

## Opis

KNUX 160405L HB7140-1 Zvrst: HB7140-1

Lomilec odrezkov: VM

Lomilec odrezkov: 2,2 mm

Globina reza  $a_p$ : 0,5 - 5 mmPodajanje  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/vHitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 60 - 230 m/min

## Tehnični opis

Glavna uporaba	M
Zvrst	HB7140-1
Globina reza $a_p$	0,5 - 5 mm
Radij rezila	0,5 mm
Lomilec odrezkov	VM
Lomilec odrezkov	2,2 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	60 - 230 m/min
Podajanje $f$	0,2 - 0,5 mm/v
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava

Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
ISO-oznaka obračalne ploščice	KNUX 160405L
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje