

Garant
KNUX 160410L, Zvrst: HB7140-1


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251078 HB7140-1
GTIN	4045197820600
Razred artikla	21G

Opis

KNUX 160410L HB7140-1 Zvrst: HB7140-1

Lomilec odrezkov: VG

Lomilec odrezkov: 3,2 mm

 Globina reza a_p : 1 - 6 mm

 Podajanje f : 0,2 - 0,5 mm/v

 Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 50 - 210 m/min

Tehnični opis

Radij rezila	1 mm
Lomilec odrezkov	VG
Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
Zvrst	HB7140-1
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 210 m/min
Globina reza a_p	1 - 6 mm
Glavna uporaba	M
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	3,2 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava

Rezalni material	Karbidna trdina
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
ISO-oznaka obračalne ploščice	KNUX 160410L
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje