

Garant**WNMG 060408, Zvrst: HB7140-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251954 HB7140-1
GTIN	4045197820815
Razred artikla	21G

Opis

WNMG 060408 HB7140-1 Zvrst: HB7140-1

Lomilec odrezkov: VS

Globina reza a_p : 0,3 - 2 mmPodajanje f : 0,1 - 0,4 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 260 m/min

Tehnični opis

Radij rezila	0,8 mm
Zvrst	HB7140-1
Lomilec odrezkov	VS
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 260 m/min
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm

Glavna uporaba	M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 060408
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje