

**Garant****DNMG 150604, Zvrst: HB7140-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250658 HB7140-1
GTIN	4045197820440
Razred artikla	21G

## Opis

DNMG 150604 HB7140-1 Zvrst: HB7140-1  
Lomilec odrezkov: VS  
Globina reza  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Podajanje  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 70 - 260 m/min

## Tehnični opis

Zvrst	HB7140-1
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	70 - 260 m/min
Podajanje $f$	0,1 - 0,4 mm/v
Radij rezila	0,4 mm
Globina reza $a_p$	0,3 - 2 mm
Glavna uporaba	M

Lomilec odrezkov	VS
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150604
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje