

**Podložni obroček za rezkarje, ozek, Notranji  $\varnothing$   $\times$  debelina b1: 40X0,05mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	309920 40X0,05
GTIN	4045197307002
Razred artikla	37D

**Opis****Izvedba:**

Širina 0,03 do 1 mm. Izrezani iz kaljenega tračnega jekla. Odstopanje od širine b1 in njene vzporednosti je odvisno od tolerance izhodiščnega polizdelka po DIN 1544.

**Tehnični opis**

Debelina b <sub>1</sub>	0,05 mm
Zunanji $\varnothing$	54 mm
Notranji $\varnothing$	40 mm
Izvedba	ozek
Standard	DIN 2084
Vrsta izdelka	Podložni obroček za rezkarje