


Garant**SNMM 150616, Zvrst: HB7140-1**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Številka za naročanje | 251390 HB7140-1 |
| GTIN | 4045197820716 |
| Razred artikla | 21G |

Opis

SNMM 150616 HB7140-1 Radij rezila: 1,6 mm

Zvrst: HB7140-1

Lomilec odrezkov: VR

Globina reza a_p : 2 - 12 mmPodajanje f : 0,4 - 1,2 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 40 - 180 m/min

Tehnični opis

| | |
|---|-----------------|
| Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo | 40 - 180 m/min |
| Globina reza a_p | 2 - 12 mm |
| Lomilec odrezkov | VR |
| Glavna uporaba | M |
| Rezalni pogoji | rahlo prekinjen |
| Zvrst | HB7140-1 |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Radij rezila | 1,6 mm |
| Podajanje f | 0,4 - 1,2 mm/v |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba obdelava |
| Rezalni material | HM |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | SNMM 150616 |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 8 |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |