

Garant**WNMG 080404, Zvrst: HB7140-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	252068 HB7140-1
GTIN	4045197820860
Razred artikla	21G

Opis

WN.G 080404 HB7140-1 Zvrst: HB7140-1

Lomilec odrezkov: VM

Toleranca: M

Globina reza a_p : 0,5 - 4 mmPodajanje f : 0,1 - 0,5 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 230 m/min

Tehnični opis

Radij rezila	0,4 mm
Zvrst	HB7140-1
Podajanje f	0,1 - 0,5 mm/v
Glavna uporaba	M
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 230 m/min
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	VM

Globina reza a_p	0,5 - 4 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080404
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje