

Garant**WNMG 080404, Zvrst: HB7120-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251962 HB7120-1
GTIN	4045197820136
Razred artikla	21G

Opis

WNMG 080404 HB7120-1 Zvrst: HB7120-1

Lomilec odrezkov: VS

Globina reza a_p : 0,3 - 2 mmPodajanje f : 0,1 - 0,4 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 90 - 290 m/min

Tehnični opis

Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Zvrst	HB7120-1
Glavna uporaba	M
Lomilec odrezkov	VS
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	90 - 290 m/min
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen

Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080404
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje