


Garant**SNMG 120408, Zvrst: HB7140-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251324 HB7140-1
GTIN	4045197820662
Razred artikla	21G

Opis

SNMG 120408 HB7140-1 Radij rezila: 0,8 mm
Zvrst: HB7140-1
Lomilec odrezkov: VG
Globina reza a_p : 1,5 - 9 mm
Podajanje f : 0,25 - 0,8 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 50 - 210 m/min

Tehnični opis

Podajanje f	0,25 - 0,8 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 210 m/min
Lomilec odrezkov	VG
Zvrst	HB7140-1
Radij rezila	0,8 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen

Globina reza a_p	1,5 - 9 mm
Glavna uporaba	M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120408
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje