

Garant**CNMG 160608, Zvrst: HB7140-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250168 HB7140-1
GTIN	4045197820341
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 160608 HB7140-1 Zvrst: HB7140-1
Lomilec odrezkov: VM
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,5 - 4 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 230 m/min

Tehnični opis

Glavna uporaba	M
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Zvrst	HB7140-1
Radij rezila	0,8 mm
Globina reza a_p	0,5 - 4 mm

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 230 m/min
Lomilec odrezkov	VM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 160608
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje