

**Garant****CNMG 120404, Zvrst: HB7140-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250058 HB7140-1
GTIN	4045197818669
Razred artikla	21G

## Opis

CNMG 120404 HB7140-1 Zvrst: HB7140-1  
Lomilec odrezkov: VS  
Globina reza  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm  
Podajanje  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 70 - 260 m/min

## Tehnični opis

Radij rezila	0,4 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	70 - 260 m/min
Podajanje $f$	0,15 - 0,5 mm/v
Globina reza $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Glavna uporaba	M
Lomilec odrezkov	VS

Zvrst	HB7140-1
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120404
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje