


**Garant****SNMG 120412, Zvrst: HB7120-1**

### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251326 HB7120-1
GTIN	4045197819987
Razred artikla	21G

### Tehnični opis

Rezalni pogoji	kontinuirano
Lomilec odrezkov	VG
Radij rezila	1,2 mm
Zvrst	HB7120-1
Podajanje f	0,25 - 0,8 mm/v
Globina reza $a_p$	1,5 - 9 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	70 - 240 m/min
Glavna uporaba	M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120412

Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje