

Garant**WNMG 080408, Zvrst: HB7120-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	252070 HB7120-1
GTIN	4045197820181
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,5 - 4 mm
Lomilec odrezkov	VM
Rezalni pogoji	neprekinjen
Glavna uporaba	M
Podajanje f	0,1 - 0,5 mm/v
Radij rezila	0,8 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 260 m/min
Zvrst	HB7120-1
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080408

Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje