

**Garant****DNMG 110404, Zvrst: HB7140-1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250752 HB7140-1
GTIN	4045197820488
Razred artikla	21G

**Opis**

DN.G 110404 HB7140-1 Zvrst: HB7140-1  
Lomilec odrezkov: VM  
Toleranca: M  
Globina reza  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Podajanje  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 60 - 230 m/min

**Tehnični opis**

Podajanje $f$	0,2 - 0,5 mm/v
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Zvrst	HB7140-1
Radij rezila	0,4 mm
Lomilec odrezkov	VM
Glavna uporaba	M

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	60 - 230 m/min
Globina reza $a_p$	0,5 - 5 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 110404
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje