

Garant
CNMG 120408, Zvrst: HB7140-1


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250322 HB7140-1
GTIN	4045197820358
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 120408 HB7140-1 Zvrst: HB7140-1
 Lomilec odrezkov: VG
 Globina reza a_p : 1,5 - 6 mm
 Podajanje f : 0,25 - 0,6 mm/v
 Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 50 - 210 m/min

Tehnični opis

Glavna uporaba	M
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 210 m/min
Podajanje f	0,25 - 0,6 mm/v
Zvrst	HB7140-1
Lomilec odrezkov	VG
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Radij rezila	0,8 mm

Globina reza a_p	1,5 - 6 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120408
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje