

Garant**VNMG 160408, Zvrst: HB7120-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251734 HB7120-1
GTIN	4045197820082
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Glavna uporaba	M
Rezalni pogoji	kontinuirano
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Radij rezila	0,8 mm
Podajanje f	0,05 - 0,4 mm/v
Lomilec odrezkov	VS
Zvrst	HB7120-1
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	90 - 290 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	VNMG 160408

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje