

Garant**TNMG 160408, Zvrst: HB7120-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251434 HB7120-1
GTIN	4045197820044
Razred artikla	21G

Opis

TNMG 160408 HB7120-1 Zvrst: HB7120-1
Lomilec odrezkov: VS
Globina reza a_p : 0,3 - 2 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 90 - 290 m/min

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	VS
Radij rezila	0,8 mm
Rezalni pogoji	kontinuirano
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Glavna uporaba	M
Zvrst	HB7120-1
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	90 - 290 m/min

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	TNMG 160408
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje