

Garant**WNMG 080408, Zvrst: HB7140-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	252070 HB7140-1
GTIN	4045197820877
Razred artikla	21G

Opis

WN.G 080408 HB7140-1 Zvrst: HB7140-1
Lomilec odrezkov: VM
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,5 - 4 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 230 m/min

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	VM
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 230 m/min
Globina reza a_p	0,5 - 4 mm
Glavna uporaba	M
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Radij rezila	0,8 mm
Podajanje f	0,1 - 0,5 mm/v

Zvrst	HB7140-1
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080408
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje