

**Garant****WNMG 080408, Zvrst: HB7120-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251964 HB7120-1
GTIN	4045197820143
Razred artikla	21G

## Opis

WNMG 080408 HB7120-1 Zvrst: HB7120-1  
Lomilec odrezkov: VS  
Globina reza  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Podajanje  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 90 - 290 m/min

## Tehnični opis

Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	HB7120-1
Lomilec odrezkov	VS
Podajanje $f$	0,1 - 0,4 mm/v
Globina reza $a_p$	0,3 - 2 mm
Radij rezila	0,8 mm
Glavna uporaba	M

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	90 - 290 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080408
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje