Garant

CNMG 09T304, Zvrst: HB7140-1

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250150 HB7140-1
GTIN	4045197818683
Razred artikla	21G

Opis

CN.G 09T304 HB7140-1 Zvrst: HB7140-1
Lomilec odrezkov: VM
Toleranca: M
Globina reza a_p: 0,5 - 4 mm
Podajanje f: 0,1 - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 230 m/min

Tehnični opis

Glavna uporaba	M
Zvrst	HB7140-1
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 230 m/min
Radij rezila	0,4 mm
Globina reza a_p	0,5 - 4 mm

Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Lomilec odrezkov	VM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 09T304
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje