


**Garant****SNMG 120412, Zvrst: HB7140-1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251326 HB7140-1
GTIN	4045197820679
Razred artikla	21G

**Opis**

SNMG 120412 HB7140-1 Radij rezila: 1,2 mm  
Zvrst: HB7140-1  
Lomilec odrezkov: VG  
Globina reza  $a_p$ : 1,5 - 9 mm  
Podajanje  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 50 - 210 m/min

**Tehnični opis**

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	50 - 210 m/min
Podajanje $f$	0,25 - 0,8 mm/v
Globina reza $a_p$	1,5 - 9 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	VG
Radij rezila	1,2 mm

Zvrst	HB7140-1
Glavna uporaba	M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120412
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje