

Garant**SNMG 120404, Zvrst: HB7140-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251222 HB7140-1
GTIN	4045197820631
Razred artikla	21G

Opis

SNMG 120404 HB7140-1 Radij rezila: 0,4 mm

Zvrst: HB7140-1

Lomilec odrezkov: VM

Globina reza a_p : 0,5 - 4 mmPodajanje f : 0,1 - 0,4 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 230 m/min

Tehnični opis

Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Lomilec odrezkov	VM
Globina reza a_p	0,5 - 4 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 230 m/min
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Glavna uporaba	M
Radij rezila	0,4 mm

Zvrst	HB7140-1
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120404
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje