


**Garant**
**KNUX 160405R, Zvrst: HB7140-1**


## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251070 HB7140-1
GTIN	4045197820570
Razred artikla	21G

## Opis

KNUX 160405R HB7140-1 Zvrst: HB7140-1

Lomilec odrezkov: VG

Lomilec odrezkov: 3,2 mm

 Globina reza  $a_p$ : 1 - 6 mm

 Podajanje  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/v

 Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 50 - 210 m/min

## Tehnični opis

Glavna uporaba	M
Radij rezila	0,5 mm
Podajanje $f$	0,2 - 0,5 mm/v
Lomilec odrezkov	VG
Zvrst	HB7140-1
Lomilec odrezkov	3,2 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	50 - 210 m/min
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Globina reza $a_p$	1 - 6 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava

Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
ISO-oznaka obračalne ploščice	KNUX 160405R
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje