


Garant**DNMG 150604, Zvrst: HB7140-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250760 HB7140-1
GTIN	4045197820501
Razred artikla	21G

Opis

DN.G 150604 HB7140-1 Zvrst: HB7140-1
Lomilec odrezkov: VM
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,5 - 5 mm
Podajanje f : 0,2 - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 230 m/min

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	VM
Globina reza a_p	0,5 - 5 mm
Glavna uporaba	M
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 230 m/min
Radij rezila	0,4 mm
Zvrst	HB7140-1

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150604
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje