

Garant**WNMG 080412, Zvrst: HB7120-1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	252072 HB7120-1
GTIN	4045197820198
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Rezalni pogoji	neprekinjen
Radij rezila	1,2 mm
Lomilec odrezkov	VM
Glavna uporaba	M
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 260 m/min
Globina reza a_p	0,5 - 4 mm
Zvrst	HB7120-1
Podajanje f	0,1 - 0,5 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080412

Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje