

**Garant****CNMG 120412, Zvrst: HB7140-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250324 HB7140-1
GTIN	4045197820365
Razred artikla	21G

## Opis

CNMG 120412 HB7140-1 Zvrst: HB7140-1  
Lomilec odrezkov: VG  
Globina reza  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
Podajanje  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 50 - 210 m/min

## Tehnični opis

Podajanje $f$	0,25 - 0,6 mm/v
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	50 - 210 m/min
Globina reza $a_p$	1,5 - 6 mm
Zvrst	HB7140-1
Glavna uporaba	M
Radij rezila	1,2 mm
Lomilec odrezkov	VG

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120412
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje