

Garant**VNMG 160408, Zvrst: HB7140-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251734 HB7140-1
GTIN	4045197820778
Razred artikla	21G

Opis

VNMG 160408 HB7140-1 Zvrst: HB7140-1
Lomilec odrezkov: VS
Globina reza a_p : 0,3 - 2 mm
Podajanje f : 0,05 - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 260 m/min

Tehnični opis

Zvrst	HB7140-1
Podajanje f	0,05 - 0,4 mm/v
Radij rezila	0,8 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 260 m/min
Glavna uporaba	M
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	VS

Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	VNMG 160408
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje