

Garant**WNMG 080408, Zvrst: HB7140-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251964 HB7140-1
GTIN	4045197820839
Razred artikla	21G

Opis

WNMG 080408 HB7140-1 Zvrst: HB7140-1

Lomilec odrezkov: VS

Globina reza a_p : 0,3 - 2 mmPodajanje f : 0,1 - 0,4 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 260 m/min

Tehnični opis

Radij rezila	0,8 mm
Zvrst	HB7140-1
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 260 m/min
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Lomilec odrezkov	VS

Glavna uporaba	M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080408
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje