

**Garant****TNMG 160408, Zvrst: HB7140-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251434 HB7140-1
GTIN	4045197820730
Razred artikla	21G

## Opis

TNMG 160408 HB7140-1 Zvrst: HB7140-1  
Lomilec odrezkov: VS  
Globina reza  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Podajanje  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 70 - 260 m/min

## Tehnični opis

Podajanje $f$	0,1 - 0,4 mm/v
Glavna uporaba	M
Zvrst	HB7140-1
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	70 - 260 m/min
Globina reza $a_p$	0,3 - 2 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	VS
Radij rezila	0,8 mm

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	TNMG 160408
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje