

**Garant****WNMG 080412, Zvrst: HB7140-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	252072 HB7140-1
GTIN	4045197820884
Razred artikla	21G

## Opis

WNMG 080412 HB7140-1 Zvrst: HB7140-1

Lomilec odrezkov: VM

Toleranca: M

Globina reza  $a_p$ : 0,5 - 4 mmPodajanje  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/vHitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 60 - 230 m/min

## Tehnični opis

Zvrst	HB7140-1
Glavna uporaba	M
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	60 - 230 m/min
Globina reza $a_p$	0,5 - 4 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Radij rezila	1,2 mm
Lomilec odrezkov	VM

Podajanje f	0,1 - 0,5 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080412
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje