

**Garant****TNMG 160404, Zvrst: HB7120-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251542 HB7120-1
GTIN	4045197820051
Razred artikla	21G

## Tehnični opis

Zvrst	HB7120-1
Globina reza $a_p$	0,5 - 5 mm
Rezalni pogoji	kontinuirano
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	80 - 260 m/min
Glavna uporaba	M
Radij rezila	0,4 mm
Podajanje $f$	0,2 - 0,5 mm/v
Lomilec odrezkov	VM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	TNMG 160404
Število zamenljivih ploščic/rezil	6

Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje