


Garant**SNMG 150612, Zvrst: HB7120-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251330 HB7120-1
GTIN	4045197819994
Razred artikla	21G

Opis

SNMG 150612 HB7120-1 Radij rezila: 1,2 mm
Zvrst: HB7120-1
Lomilec odrezkov: VG
Globina reza a_p : 1,5 - 9 mm
Podajanje f : 0,25 - 0,8 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 240 m/min

Tehnični opis

Globina reza a_p	1,5 - 9 mm
Zvrst	HB7120-1
Glavna uporaba	M
Rezalni pogoji	neprekinjen
Podajanje f	0,25 - 0,8 mm/v
Lomilec odrezkov	VG

Radij rezila	1,2 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 240 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 150612
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje