

Garant**WNMG 060404, Zvrst: HB7120-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	252062 HB7120-1
GTIN	4045197820150
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	HB7120-1
Globina reza a_p	0,5 - 4 mm
Radij rezila	0,4 mm
Podajanje f	0,1 - 0,5 mm/v
Glavna uporaba	M
Lomilec odrezkov	VM
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 260 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 060404

Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje