


Garant**SNMG 120408, Zvrst: HB7120-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251224 HB7120-1
GTIN	4045197819956
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Zvrst	HB7120-1
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Globina reza a_p	0,5 - 4 mm
Radij rezila	0,8 mm
Lomilec odrezkov	VM
Rezalni pogoji	neprekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 260 m/min
Glavna uporaba	M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120408

Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje