

Garant**CNMG 160608, Zvrst: HB7140-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250334 HB7140-1
GTIN	4045197820372
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 160608 HB7140-1 Zvrst: HB7140-1
Lomilec odrezkov: VG
Globina reza a_p : 1,5 - 6 mm
Podajanje f : 0,25 - 0,6 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 50 - 210 m/min

Tehnični opis

Glavna uporaba	M
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 210 m/min
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Globina reza a_p	1,5 - 6 mm
Lomilec odrezkov	VG
Zvrst	HB7140-1
Podajanje f	0,25 - 0,6 mm/v

Radij rezila	0,8 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 160608
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje