

Garant**TNMG 160404, Zvrst: HB7140-1**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Številka za naročanje | 251542 HB7140-1 |
| GTIN | 4045197820747 |
| Razred artikla | 21G |

Opis

TN.G 160404 HB7140-1 Zvrst: HB7140-1
Lomilec odrezkov: VM
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,5 - 5 mm
Podajanje f : 0,2 - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 230 m/min

Tehnični opis

| | |
|---|----------------|
| Radij rezila | 0,4 mm |
| Podajanje f | 0,2 - 0,5 mm/v |
| Zvrst | HB7140-1 |
| Globina reza a_p | 0,5 - 5 mm |
| Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo | 60 - 230 m/min |
| Lomilec odrezkov | VM |
| Glavna uporaba | M |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Rezalni pogoji | rahlo prekinjen |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava |
| Rezalni material | HM |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | TNMG 160404 |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 6 |
| Toleranca | M |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |