


**Garant****WNMG 080408, Zvrst: HB7120-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	252208 HB7120-1
GTIN	4045197820204
Razred artikla	21G

## Tehnični opis

Lomilec odrezkov	VG
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	60 - 210 m/min
Globina reza $a_p$	1,5 - 6 mm
Podajanje f	0,25 - 0,6 mm/v
Zvrst	HB7120-1
Rezalni pogoji	kontinuirano
Radij rezila	0,8 mm
Glavna uporaba	M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080408
Število zamenljivih ploščic/rezil	6

Vrsta izdelka

---

Obračalna rezalna  
ploščica za struženje