


**Garant****SNMG 120408, Zvrst: HB7140-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251224 HB7140-1
GTIN	4045197820648
Razred artikla	21G

## Opis

SNMG 120408 HB7140-1 Radij rezila: 0,8 mm

Zvrst: HB7140-1

Lomilec odrezkov: VM

Globina reza  $a_p$ : 0,5 - 4 mmPodajanje  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/vHitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 60 - 230 m/min

## Tehnični opis

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	60 - 230 m/min
Radij rezila	0,8 mm
Podajanje $f$	0,1 - 0,4 mm/v
Globina reza $a_p$	0,5 - 4 mm
Lomilec odrezkov	VM
Glavna uporaba	M

Zvrst	HB7140-1
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120408
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje