

Garant
DNMG 150612, Zvrst: HB7140-1


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250764 HB7140-1
GTIN	4045197820525
Razred artikla	21G

Opis

DNMG 150612 HB7140-1 Zvrst: HB7140-1
 Lomilec odrezkov: VM
 Toleranca: M
 Globina reza a_p : 0,5 - 5 mm
 Podajanje f : 0,2 - 0,5 mm/v
 Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 230 m/min

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 230 m/min
Radij rezila	1,2 mm
Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
Globina reza a_p	0,5 - 5 mm
Glavna uporaba	M
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen

Zvrst	HB7140-1
Lomilec odrezkov	VM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150612
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje