


**Garant****SNMG 150612, Zvrst: HB7140-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251330 HB7140-1
GTIN	4045197820686
Razred artikla	21G

## Opis

SNMG 150612 HB7140-1 Radij rezila: 1,2 mm  
Zvrst: HB7140-1  
Lomilec odrezkov: VG  
Globina reza  $a_p$ : 1,5 - 9 mm  
Podajanje  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 50 - 210 m/min

## Tehnični opis

Lomilec odrezkov	VG
Zvrst	HB7140-1
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	50 - 210 m/min
Globina reza $a_p$	1,5 - 9 mm
Radij rezila	1,2 mm
Glavna uporaba	M

Podajanje f	0,25 - 0,8 mm/v
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 150612
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje