

Garant**CNMG 160612, Zvrst: HB7140-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250336 HB7140-1
GTIN	4045197820389
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 160612 HB7140-1 Zvrst: HB7140-1
Lomilec odrezkov: VG
Globina reza a_p : 1,5 - 6 mm
Podajanje f : 0,25 - 0,6 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 50 - 210 m/min

Tehnični opis

Globina reza a_p	1,5 - 6 mm
Radij rezila	1,2 mm
Zvrst	HB7140-1
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 210 m/min
Podajanje f	0,25 - 0,6 mm/v
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Glavna uporaba	M

Lomilec odrezkov	VG
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 160612
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje