

Garant**VNMG 160408, Zvrst: HB7120-1**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Številka za naročanje | 251804 HB7120-1 |
| GTIN | 4045197820105 |
| Razred artikla | 21G |

Tehnični opis

| | |
|---|-------------------------|
| Podajanje f | 0,1 - 0,5 mm/v |
| Glavna uporaba | M |
| Radij rezila | 0,8 mm |
| Zvrst | HB7120-1 |
| Lomilec odrezkov | VM |
| Rezalni pogoji | kontinuirano |
| Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo | 80 - 260 m/min |
| Globina reza a_p | 0,5 - 4 mm |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava |
| Rezalni material | HM |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | VNMG 160408 |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 |
| Toleranca | M |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |