


**Garant****WNMG 060408, Zvrst: HB7120-1**

## Podatki za naročanje

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Številka za naročanje | 252064 HB7120-1 |
| GTIN                  | 4045197820167   |
| Razred artikla        | 21G             |

## Opis

WN.G 060408 HB7120-1 Zvrst: HB7120-1  
Lomilec odrezkov: VM  
Toleranca: M  
Globina reza  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Podajanje  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 80 - 260 m/min

## Tehnični opis

|   |                |
|---|----------------|
| Podajanje $f$                           | 0,1 - 0,5 mm/v |
| Lomilec odrezkov                        | VM             |
| Globina reza $a_p$                      | 0,5 - 4 mm     |
| Zvrst                                   | HB7120-1       |
| Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo | 80 - 260 m/min |
| Glavna uporaba                          | M              |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Radij rezila                        | 0,8 mm                                  |
| Rezalni pogoji                      | neprekinjen                             |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava                 |
| Rezalni material                    | Karbidna trdina                         |
| ISO-oznaka obračalne ploščice       | WNMG 060408                             |
| Število zamenljivih ploščic/rezil   | 6                                       |
| Toleranca                           | M                                       |
| Vrsta izdelka                       | Obračalna rezalna ploščica za struženje |