

**Garant****WNMG 080408, Zvrst: HB7140-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	252208 HB7140-1
GTIN	4045197820891
Razred artikla	21G

## Opis

WNMG 080408 HB7140-1 Zvrst: HB7140-1

Lomilec odrezkov: VG

Globina reza  $a_p$ : 1,5 - 6 mmPodajanje  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/vHitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 40 - 180 m/min

## Tehnični opis

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	40 - 180 m/min
Podajanje $f$	0,25 - 0,6 mm/v
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	VG
Globina reza $a_p$	1,5 - 6 mm
Zvrst	HB7140-1
Glavna uporaba	M

Radij rezila	0,8 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080408
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje