


Garant**SNMG 150616, Zvrst: HB7140-1**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Številka za naročanje | 251332 HB7140-1 |
| GTIN | 4045197820693 |
| Razred artikla | 21G |

Opis

SNMG 150616 HB7140-1 Radij rezila: 1,6 mm
Zvrst: HB7140-1
Lomilec odrezkov: VG
Globina reza a_p : 1,5 - 9 mm
Podajanje f : 0,25 - 0,8 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 50 - 210 m/min

Tehnični opis

| | |
|---|-----------------|
| Lomilec odrezkov | VG |
| Glavna uporaba | M |
| Radij rezila | 1,6 mm |
| Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo | 50 - 210 m/min |
| Zvrst | HB7140-1 |
| Podajanje f | 0,25 - 0,8 mm/v |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Rezalni pogoji | rahlo prekinjen |
| Globina reza a_p | 1,5 - 9 mm |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba obdelava |
| Rezalni material | HM |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | SNMG 150616 |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 8 |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |